

**VHB™ ljepljiva traka, bijela, Širina×Duljina (mm×m): 19X33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

3M™ LSE-110WF posebno je namijenjena za izazovna lijepljenja niskoenergetskih plastika i spojnih materijala u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Ljepilo: Akrilat

Duljina: 33 m

Širina: 19 mm

Debljina: 1,1 mm

Tehnički opis

vrsta ljepljive trake	dvostrano
-----------------------	-----------

List s podacima

Duljina	33 m
postojanost na temperaturi do	90 - 150 °C
ljepilo	Akriлат
najkraći rok trajanja	18 mjesec
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
Boja	bijela
Oznaka proizvođača	LSE-110WF
širina	19 mm
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
Snaga lijepljenja na čeliku	4,4 N/mm
Debljina	1,1 mm
Atribut imena proizvoda	bijela
Vrsta proizvoda	Selotejp