

**3M****VHB™ ljepljiva traka, siva, Širina×Duljina (mm×m): 19X33**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**Dvostrana**, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

**3M™ GPH-110GF** sastoji se od prilagodljive pjenaste jezgre i otporna je na visoke temperature. Služi za brzo i jednostavno stvaranje jakog, održivog i dugotrajnog spoja.

### Napomena:

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

## Tehnički opis

Snaga lijepljenja na čeliku	3,7 N/mm
lijepilo	Akrilat
Debljina	1,1 mm
najkraći rok trajanja	24 mjesec
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Oznaka proizvođača	GPH-110GF
postojanost na temperaturi do	150 - 230 °C

Duljina	33 m
širina	19 mm
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
Boja	siva
Atribut imena proizvoda	siva
Vrsta proizvoda	Selotejp