

## Garant

### GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

##### Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**. Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

#### Tehnički opis

Interpolacija $a_p$	1,2 mm
Broj oštrica Z	2
Ø $D_2$	21 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	48 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,55 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Prihvatni navoj M	M12
Serija	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	2,74 stupanj
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	36 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7