

## Garant

**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 30/3mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

#### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	58 mm
Serijska	Power Q
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	17,55 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,96 stupanj
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	50 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	30 mm
Interpolacija $a_p$	1,2 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7