

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213014 50/4
GTIN	4062406266844
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	84 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,47 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	98 mm
Interpolacija a _p	2 mm
Kut rezne oštice κ	16 stupanj
Ø reza D _c	50 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Broj oštrica Z	4
Ø prihvatne rupe	22 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø D_3	34 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	31,07 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP