

Garant**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**. Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L _{ukupno}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Interpolacija a _p	1,2 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,55 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Kut uranjanja α_{maks}	1,76 stupanj
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Serija	Power Q
\varnothing reza D_c	32 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7