

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	1,2 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	124 mm
Broj oštrica Z	6
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
$\varnothing D_3$	53 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,68 stupanj

Serija	Power Q
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	50,55 mm
\varnothing reza D_c	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
\varnothing prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	116 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP