

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213014 63/5
GTIN	4062406266868
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Serija	Power Q
Ø reza D_c	63 mm
Interpolacija a_p	2 mm
Ø D_3	47 mm
Interpolacija Ø D_{min}	110 mm

Broj oštrica Z	5
Ø prihvatne rupe	27 mm
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	44,07 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α_{maks}	1,04 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	124 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP