

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: DM/42****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Promjer: 40 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: DDUNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni Ø prebušenja D_{min} : 48 mm

Udaljenost vrha od osi: 27 mm

Tehnički opis

Podložna pločica	259033 3
Kut rezne oštrice	93 stupanj

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	48 mm
Promjer	40 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vilica, vijak, O-prsten	259036 4
Vijak za podlošku	259027 2
Ukupna duljina L	35 mm
Sustav	DM
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DDUNR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Serijska	Master Mute
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Podložna pločica tip 3	259033 3
Garnitura za stezanje tip 4	259036 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložnu pločicu	259612
Vijak za podložnu pločicu tip 2	259027 2
Podložna pločica	259225
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Jedinica vilice	259506