



Garnitura digitalnih senzora za mjerenje duljine μ Finder GT, tip: 31



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434718 31
GTIN	7630041143669
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mobilni, precizni komplet za mjerenja paralelnosti i pravocrtnosti, te za namještanje strojeva tijekom kontrole kvalitete i servisa.

Robusni nosivi uređaj za prikaz skale i brojki za induktivno mjerno zicalo. Jednoznačno i točno očitavanje zahvaljujući detaljnom prikazu skale. Način rada s 5x uvećanjem. Jako dugački vijek trajanja od preko 300 sati. Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu i ekranu osjetljivom na dodir.

- **Mjerni umetak s pokretnim mjerачem kuta za mjerenja u dva smjera.**
- **Sustav poluga s kugličnim ležajevima s izjednačavanjem masa.**
- **Zaštita od kolizije putem dvije klizne spojke.**
- **Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala – Ø 2 mm zakretno za 180°.**
- **Samo stalno prebacivanje smjera tipkom bez izmjene predznaka.**
- **Kućište s dvije letvice sa spajanjem na lastin rep.**

Dio isporuke:

Uključuje upute za upotrebu, prijenosni uređaj za prikaz vrijednosti TWIN-T10 br. 434716 vel. T10, 4x baterije br. 081561 vel. LR6, mali magnetni stativ, kofer. Uključuje aksijalno mjerno ticalo br. 434779 vel. GT31.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Snaga mjerenja	0,2 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerni raspon	0,3 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s zakretnim ticalom