

Garant**Lepezasti brusni valjak Filc (ZA), fino, Ø glave×širina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 554908 60X30 |
| GTIN | 4062406272371 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.**

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ø drške | 6 mm |
| Širina glave | 30 mm |
| maksimalan broj okretaja | 9000 min ⁻¹ |
| preporučan broj okretaja | 5000 min ⁻¹ |
| Ø glave | 60 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Usporedba granulacije | 280 |
| Stupanj finoće | fino |
| Atribut imena proizvoda | fino |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |