

Garant**Lepezasti brusni valjak Filc (ZA), fino, Ø glave×širina glave: 30X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554908 30X20
GTIN	4062406272340
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.**

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Tehnički opis

Širina glave	20 mm
Ø glave	30 mm
Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	14000 min ⁻¹
preporučeni broj okretaja	7500 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Usporedba granulacije	280
Stupanj finoće	fino

Atribut imena proizvoda	fino
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		