

Garant

„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268404 10
GTIN	4062406272821
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Ø drške D _s	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Nazivni Ø D	10 mm
Korisna duljina L ₁	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 05..
Ukupna duljina L	90 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 40

269028 40