

**Garant****„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268408 10
GTIN	4062406272944
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.&lt;br&gt;2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.&lt;br&gt;3. Unutarnje tokarenje.&lt;br&gt;4. Vanjsko tokarenje.

**Napomena:**

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

**Tehnički opis**

Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	22,5 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	42 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 05..
Duljina izboja L <sub>A</sub>	29 mm

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 40	269028 40
-----------------------------------------------	-----------