

Garant**ZCMX 050204, Vrsta: HBZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 050204 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBZ310
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 050204
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Prevlaka	PVD
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje