

Garant**ZCMX 060202, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268421 HUZ310
GTIN	4062406273712
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 12 mm

Vrsta: HUZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 060202
Vrsta	HUZ310
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min

Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	N
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	12 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje