

Garant**ZCMX 060204, Vrsta: HBZ030**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 12 mm

Vrsta: HBZ030

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	CVD
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 060204
Vrsta	HBZ030
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	12 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje