

**Garant****ZCMX 060204, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 268423 HBZ310 |
| GTIN           | 4062406273828 |
| Razred artikla | 21E           |

**Opis**

ZCMX 060204 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Kutni radijus                     | 0,4 mm           |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | ZCMX 060204      |
| Prevlaka                          | PVD              |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,2 - 4 mm       |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 200 - 600 m/min  |
| Glavna primjena                   | N                |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                               | HBZ310                             |
| Broj zamjena/oštrica                | 2                                  |
| Posmak prilikom bušenja             | 0,03 - 0,3 mm                      |
| Posmak prilikom tokarenja           | 0,05 - 0,4 mm                      |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 12 mm                              |
| Vrsta proizvoda                     | Okretna rezna pločica za tokarenje |