

Garant**ZCMX 060204, Vrsta: HUZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 060204 HUZ310 Vrsta: HUZ310
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	bez prevlake
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	N

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HUZ310
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	12 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje