



Precizni uređaj za centriranje C OS s drškom Ø 16 mm, očitavanje mjernog sata: 0,005mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Mjerni sat ostaje za vrijeme radnog procesa u željenom položaju.

- S fiksnom cilindričnom steznom drškom Ø 16 mm.

Upotreba:

- Horizontalno i okomito primjenjiv.
- Mjerenje provrta, osovina, površina, referentnih bridova i utora centričnih prema radnom vretenu.
- Provjera koncentričnosti radnog vretena.

Točnost:

Točnost centriranja odn. preciznost rada 0,005 mm.

Dio isporuke:

C OS – uključuje ticalo, kuglice Ø 5mm br. 359660, i savijeno mjerno ticalo, kuglice Ø 5mm za vanjski Ø.

Dodatni pribor:

Zamjenska ticala vidi br. 359650 – 359670.

Napomena:

Ticalo za bridove vidi art. 359000 / 359070 i 3D ticalo vidi art. 359520 / 359500

Tehnički opis

Tlak detektiranja	1 N
Mjerno područje sata	2,5 mm
Duljina bez drške i senzora	92 mm
Maksimalan broj okretaja vratila	50 - 100 min ⁻¹
Ø kućišta	60 mm
Očitavanje sata za mjerenje	0,005 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za centriranje

Pribor

Držak magneta tip M	359611 M
Držak žice tip S	359612 S
Garnitura ticala i produžetaka	359650
Mjerno ticalo s Ø 1,6 mm	359655
Zamjensko ticalo, ravno Ø 5 mm	359660
Kutno ticalo Ø 2,5 mm	359665
Kutno ticalo Ø 5 mm	359670