

Garant**ZCMX 080302, Vrsta: HBZ310**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268424 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273880 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

ZCMX 080302 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 200 - 600 m/min |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 080302 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Glavna primjena | N |
| Prevlaka | PVD |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Vrsta | HBZ310 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Posmak prilikom bušenja | 0,03 - 0,3 mm |
| Posmak prilikom tokarenja | 0,05 - 0,4 mm |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |