


**Garant****ZCMX 080302, Vrsta: HUZ310**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268424 HUZ310
GTIN	4062406273866
Razred artikla	21E

### Opis

ZCMX 080302 HUZ310 Vrsta: HUZ310  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm  
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min

### Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080302
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Vrsta	HUZ310
Kutni radijus	0,2 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje