

**Garant**
**VHM-HPC svrdlo tip FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 7,9 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122675 7,9
GTIN	4045197398130
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

**Posebno stabilno** zahvaljujući pojačanoj debljini jezgre, **specijalni profil**. Poseban vrh.

**Velika preciznost rotacije i dugi vijek trajanja.**

**Precizne kvalitete bušenja.**

**Preporuka:**
**Maksimalna dubina rupe:**

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Polustandardno: da

Tolerancija nazivnog Ø: h7

preporučena maksimalna dubina bušenja  $L_2$ : 41,2 mm

Ukupna duljina L: 91 mm

Ø drške  $D_s$ : 8 mm

Posmak f u titanu > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/okr

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø $D_c$	7,9 mm
Tolerancija drške	h6
Posmak f u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/okr

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	53 mm
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h7
$\emptyset$ drške $D_s$	8 mm
Ukupna duljina L	91 mm
Standard	DIN 6537
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	41,2 mm
Polustandardno	da
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	6×D
Tip	FS
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo