

Garant**RNGN 120700, KU7415, Područje primjene: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255774 S
GTIN	4045197815552
Razred artikla	21H

Opis

RNGN 120700 S Izvedba rezne oštrice: 0,05 mm × 20°

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mmPosmak f : 0,3 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 300 m/min**Tehnički opis**

Područje primjene	S
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Izvedba rezne oštrice	0,05 mm × 20°
Brzina reza v_c glavna primjena	300 m/min
Vrsta	KU7415
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	S
Posmak f	0,3 - 0,5 mm/okr

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RNGN 120700
Broj zamjena/oštrica	16
Atribut imena proizvoda	KU7415
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	300 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		