

Garant**ZCMX 080304, Vrsta: HBZ030**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 16 mm

Vrsta: HBZ030

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBZ030
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080304
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	CVD
Glavna primjena	P
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje