

Garant
VHM-HPC svrdlo tip FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 13,8 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	122675 13,8
GTIN	4045197398413
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Posebno stabilno zahvaljujući pojačanoj debljini jezgre, **specijalni profil**. Poseban vrh.

Velika preciznost rotacije i dugi vijek trajanja.

Precizne kvalitete bušenja.

Preporuka:
Maksimalna dubina rupe:

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Polustandardno: da

Tolerancija nazivnog Ø: h7

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 56,3 mm

Ukupna duljina L: 124 mm

Ø drške D_s : 14 mm

Posmak f u titanu > 850 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Posmak f u titanu > 850 N/mm ²	0,16 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	77 mm
Nazivni Ø D_c	13,8 mm

Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h7
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	124 mm
Standard	DIN 6537
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	56,3 mm
Polustandardno	da
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	6×D
Tip	FS
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo