

Garant**GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut γ : 15stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215152 15
GTIN	4045197798886
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Obradena površina bez prijelaza. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1805..
izvediva dubina skošenja l	29,5 mm
izvediva širina skošenja b	27,8 mm
Najmanji \varnothing D	35 mm
Kut γ	15 stupanj

Ø prihvatne rupe	27 mm
najveći Ø d ₁	92 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	3
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
izvediva visina skošenja h	7,5 mm
Serija	Softcut®
Posmak zuba pri h _{max}	0,4 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 3,8Nm	211750 3,8