

**Garant****ZCMX 10T308, Vrsta: HBZ030****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Razred artikla	21E

**Opis****Izvedba:**

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Vrsta: HBZ030

Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Prevlaka	CVD

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Vrsta	HBZ030
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje