

Garant**ZCMX 10T308, Vrsta: HBZ120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 10T308 HBZ120 Vrsta: HBZ120

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 200 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Vrsta	HBZ120
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 200 m/min

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje