

**Garant****VBGW 110304 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266010 NS
GTIN	4062406274580
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	MKD
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	100 - 1400 m/min
Posmak f	0,005 - 0,04 mm/okr

Izvedba rezne oštrice	NS
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 110304 FN
Vrsta	MKD
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	G
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje