



Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje, prikladan sadržaj spremnika: 15/18kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje s kolicima za ekonomično i sigurno prebacivanje dugotrajnog podmazivanja. Velika snaga prebacivanja kroz optimalni omjer prijenosa 1 : 55, te usisni priključak i sigurnosna crijeva podmazivanja velikog promjera. Prikladno za ulja i masti klase konzistencije 2, ali i bio masti (višenamjenske masti).

Dio isporuke:

Poklopac za pregled masti, čelični zaštitni poklopac, visokotlačni pištolj za podmazivanje i crijevo od 4m.

Napomena:

Uređaj za podmazivanje se sam podmazuje te nema potrebe podmazivanja vodova. Uporaba umanjivača tlaka sa separatorom vode se preporučuje.

Tehnički opis

Unutarnji Ø spremnika	255 - 282 mm
potreban tlak zraka	3 - 10 bar

maksimalni tlak podmazivanja	400 bar
maksimalna transportna snaga	600 g/min
prikladan sadržaj spremnika	15 / 18 kg
Vrsta proizvoda	Uređaj za podmazivanje