

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266018 NK
GTIN	4062406275884
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s kraćim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Posmak f	0,005 - 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 1000 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm

Vrsta	MKD
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 160408 FN
Izvedba rezne oštrice	NK
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	MKD
Tolerancija	G
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje