

**Weldon element s izjednačavanjem, kratak, Za nazivni Ø d: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335720 11
GTIN	4045197801531
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Za izjednačavanje vlačnog / tlačnog pomaka od 0,2 mm pomoću elementa za izjednačavanje. Učvršćivanje Weldon elementa pomoću stezne površine ili elementa za izjednačavanje.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Dodatni pribor:

Element za izjednačavanje br. 335730.

Napomena:

Funkcija minimalnog izjednačavanja **samo** u kombinaciji s br. 300415 i 335730. Kod standardne Weldon glave, moguća samo fiksno stegnuta, pogledajte br. 335740.

Tehnički opis

Stezni raspon d	11 mm
Vanjski Ø D	20 mm
Putanja V	10 mm
Duljina izboja A	52 mm

Ukupna duljina	50 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Element za izjednačavanje Stezni raspon d 11-12 mm	335730 11-12
--	--------------