



Elektronička kliješta za rezanje, prednja polirana do zrcalnog sjaja, pod kutom od 27°, FW, ukupna duljina: 115mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 726960 115 |
| GTIN | 4003773017844 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške plavo/crvene boje.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Duljina rezne oštrice | 12 mm |
| ukupna duljina | 115 mm |
| Širina glave | 10,5 mm |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 1,5 mm |
| Rezna oštrica | fina vata |
| Zglob | provučen, bez hoda |
| Glava | pod kutom od 27° |

| | |
|-------------------------|--|
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 56 HRC). |
| Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. |
| Površina | polirano do zrcalnog sjaja |
| Atribut imena proizvoda | FW |
| s oprugom za otvaranje | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |