



## Indukcijski uređaj za termostežanje ISG-3410, tip: WK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354300 WK
GTIN	2050001920010
Razred artikla	35B

### Opis

#### Izvedba:

U potpunosti automatski postupak stežanja. Integrirano vodeno hlađenje. Funkcija ispuhivanja za optimalno sušenje. Grafički zaslon. Duljina alata koja se može maksimalno stegnuti 400 mm.

#### Upotreba:

- **Za hlađenje neovisno o konturama u samo 20 sekundi.**
- **Za stežanje / otpuštanje alata od tvrdog metala i HSS.**
- **Područje stežanja Ø 3 – 32 mm.**

#### Dio isporuke:

4 izmjenjive pločice Ø 3 – 32 mm. 1 par zaštitnih rukavica. 1 litra koncentriranog sredstva za hlađenje.

#### Napomena:

Osnovni prihvatač za alat dostupan na upit.

### Tehnički opis

širina	800 mm
Priključak	400V / 16A / 50Hz

Dubina	1720 mm
Visina	560 mm
Snaga	11 kW
Komprimirani zrak	4 bar
Zapremnina spremnika	50 l
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stezna naprava

---

## Pribor

Par rukavica za toplinsku zaštitu TempDex 710 veličina rukavice 11	094630 11
Par rukavica za toplinsku zaštitu TempDex 710 veličina rukavice 9	094630 9