


HOLEX**Lepezasti brusni valjak Filc (SiC), srednje, Ø glave×širina glave: 40X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554972 40X20
GTIN	4045197803986
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Silicij-karbid zrno oštarih bridova (SiC) omogućuje agresivno brušenje i **blago sjajan završni izgled.**

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Tehnički opis

Širina glave	20 mm
Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	14000 min ⁻¹
preporučan broj okretaja	7500 min ⁻¹
Ø glave	40 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	srednje
Atribut imena proizvoda	srednje
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		