

Garant**Upuštač, HB740, Ø D: 20,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210410 20,5
GTIN	4045197804280
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M10
Najmanji Ø upuštanja	3,5 mm
Duljina glave l	28 mm
Ø upuštanja	20,5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,1 mm
Duljina rezne oštrice	12,5 mm
Ø drške	11,2 mm
Serija	TopCut
Veličina prihвата	16 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta	HB740
Rezni materijal	VHM
Vrh kuta upuštača	90
Standard	Tvornička norma

Podjela reza konusnog glodala	nejednako
Unutarnje hlađenje	ne
Drška	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za skošavanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	15 m/min	S
GG(G)	prikladno	35 m/min	K
CuZn	prikladno	70 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		