

**HOLEX****Roto glodalo Z čelik – grubo, HM, tip: G1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540740 G1225
GTIN	4045197804921
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	70 mm
Opis oblika	Šiljasti luk
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	G1225
Ø glave	12,7 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z čelik

Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Seriya	Zupčanik Z čelik
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		