



Akumulatorska bušilica-odvijač s izmjenjivom glavom bušilice, tip: GSR1235FCF



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Precizni radovi i na teško dostupnim mjestima zahvaljujući kompaktnoj veličini s **držačem nastavka** ili zamjenjivim **ekscentričnim nastavkom ili kutnim nastavkom**. Fleksibilan rad zahvaljujući sustavu zamjene s četiri različita **FlexiClick** nastavka. Ugodno rukovanje: Nastavci kod podešavanja 16 različitih položaja ostaju na uređaju.

Dio isporuke:

Uključujući punjač, ekscentrični nastavak, steznu glavu, kutni nastavak, držač nastavaka i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 460 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1300 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GSR 12V-35 FC
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maskimalan mekani okretni moment	20 Nm
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	<1,9 m/s ²
tipična uporaba	Strong
Konstrukcija motora	2-polni motor
Kapacitet baterije	3 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo	35 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm
Težina	0,8 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	s izmjenjivom steznom glavom, 12 V
USP2	s 2 baterije, u L-Boxxu

Pribor

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V

073855 B12