

## Komplet hidrauličkih steznih glava HT u koferu, BT 40 kratko, tip: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303462 40
GTIN	2050002007703
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- Verzija SK40 i HSK-A 63 s Ballufchip rupom.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).

#### Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih okretnih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Vrlo dobra točnost koncentričnosti i ponavljanja < 0,003mm.
- Jednostavno rukovanje.
- Precizno podešavanje aksijalne duljine.
- Postojanost na temperaturama do 170 °C.
- Potpuna fleksibilnost zahvaljujući vrlo kvalitetnim redukcijskim čahurama.

#### Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za teško narezivanje kod glodanja.

#### Dio isporuke:

1× GARANT hidro-stezna glava HT, br. 303450 vel. 20, 5× WTE redukcijska čahura Ø 20 – stezni Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× stezni ključ vel. 5, 1× kofer s umetkom od pjenaste spužve.

#### Dodatni pribor:

- Povlačni vijak br. 308760 – 308806.
- AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

## Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Vanjski $\varnothing D$	49 mm
Duljina izboja A-dimenzija	72,5 mm
Korisna duljina $L_1$	45 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava