



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 130Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657215 130
GTIN	4018754268863
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Težina	1080 g
maskimalan okretni moment	130 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prikaz	analogno
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Područje okretnog momenta	25 - 130 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 95 lbfft
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	390 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	410 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	415 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4