

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	15 mm
Duljina glave L_1	55 mm
Širina vrata L_4	12,9 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Ukupna duljina L	150 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	19,5 mm
ISO kod držača	E16M SVVCR/L07
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------