

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E16M SV95CR/L07
Širina vrata L_4	12,9 mm
Duljina glave L_1	55 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19,5 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Korisna dubina T	8 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------