

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Širina vrata L <sub>4</sub>	6,8 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	A10H SVXCR/L07
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Stezna visina L <sub>2</sub>	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D <sub>5</sub>	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------