


Hartig

**Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje:  
100-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti stremen od laganog metala, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost bolje od DIN 863. Mjerni opseg udvostručuje se zahvaljujući mogućnosti postavljanja lepanog produženog umetka s navojem, obrađenog tvrdim metalom. Unutarnji tuljci sa skalama za oba mjerna opsega. Izvedba s čeličnom drškom.

**Prednost:**

Vrlo veliki mjerni opseg. Nakon postavljanja produženog umetka, mikrometar je odmah spreman za primjenu. Nije potreban etalon za podešavanje. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

**Dio isporuke:**

Mikrometar s 1 produženim umetkom s navojem. Bez etalona.

**Napomena:**

Izvedba od mjernog područja 2000 mm dostupna na upit.  
Posebne izvedbe dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	100 - 200 mm
Težina	1,9 kg
Kalibriranje	S3

Vreteno za mjerni put	50 mm
Granica odstupanja	6 $\mu$ m
Mjerni bubanj $\varnothing$	24 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno $\varnothing$	10 mm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------