


**Garant****Brusni lepezasti valjak, tkanina (CER), Ø 100×100 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568463 80
GTIN	4062406287085
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

**Lepezasti raspored brusne tkanine oko osi** brusnog valjka. Standardne mjere Ø 100×100 mm tj. uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Zahvatna rupa Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

**Upotreba:**

**Keramičko zrno (CER)** idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

**Napomena:**

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

**Tehnički opis**

Podloga sredstva za brušenje	Tkanina
preporučeni broj okretaja	3700 min <sup>-1</sup>
Granulacija	80
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Ø bušenja	19 mm
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		