



Bušilica za jezgru, tip: MAB155



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Napomena:

- Svrkla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Oznaka proizvođača: MAB 155

Prihvata snaga: 1050 W

maksimalan broj okretaja: 320 min⁻¹

maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku: 35 mm

Dubina rupe: 30 mm

Duljina magnetskog postolja: 80 mm

Tehnički opis

Duljina magnetskog postolja	80 mm
Dubina rupe	30 mm

Prihvata snaga	1050 W
Radni hod	39 mm
Širina magnetskog postolja	160 mm
Oznaka proizvođača	MAB 155
Težina	11 kg
maksimalan broj okretaja	320 min ⁻¹
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	35 mm
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru