

Garant**Brusno runo, 10 kom fleksibilno, 100×200 mm, Struktura runa: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556143 280
GTIN	4062406301057
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Ručni podlošci od fleksibilnog i agresivnog brusnog runa.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Srednje / srednje fino:** Univerzalno primjenjiv za uklanjanje letećih čestica hrđe, laganih onečišćenja, obojenja; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

Dio isporuke:

Set od 10 brusnih runa.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	280 - 360
Stupanj finoće	srednje fina
Struktura filca	280

Boja	crvena
Izvedba	A Very Fine
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	100 mm
Duljina	200 mm
Atribut imena proizvoda	100×200 mm
Broj podloški	10
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho

prikladno

Pribor

Ručni blok

556020

Trn

556030