

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303407 8
GTIN	4062406285920
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžeci br. 302410 – 302417, termostezni uređaji 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Donji ormar	354290
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30