


**Garant****Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 125M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 125M
GTIN	4062406219963
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.**
- **U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.**
- **Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.**
- **Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.**
- **Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.**
- **Sučelje za automatizaciju.**
- **Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.**
- **Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.**
- **Brzo i intuitivno upravljanje.**
- **Preciznost ponavljanja <0,01 mm.**
- **Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.**
- **Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.**
- **Stezni rub za stezne vilice.**
- **Alat za centriranje i ključ za brusilicu.**

**Upotreba:**

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

**Odgovara:**

Čeljusti br. 363010 – 363045.

**Dio isporuke:**

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

**Dodatni pribor:**

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

#### Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

## Tehnički opis

Maksimalna sila stezanja do	32 kN
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 125
L	270 mm
Težina	10,6 kg
Stezni raspon S2	92 - 230 mm
Serija	Xtric
maskimalan okretni moment	132 Nm
B	125 mm
Visina H	54 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	13 mm
Stezni raspon S1	0 - 144 mm
Uzdužni utor	20 mm
Donja strana mjerača	96 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Zakretna desna matica za vreteno tip 125	363099 125
Par paralelnih kladicamagnetske visina 12 mm	363076 12
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30 mm	363076 30
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32C mm	363076 32C

Stezna vilica tip CS1	361165 CS1
Zakretna lijeva matica za vreteno tip 125	363098 125
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/120 mm	363080 125/120
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/138 mm	363080 125/138
Kruta desna matica za vreteno tip 125	363097 125
Mekana nasadna čeljust tip 160A	363034 160A
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20 mm	363076 20
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30C mm	363076 30C
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32 mm	363076 32
Par paralelnih kladicamagnetske visina 10 mm	363076 10
Par paralelnih kladicamagnetske visina 25 mm	363076 25
Kompletno vreteno tip 125/270	363008 125/270
Mekana nasadna čeljust tip 160S	363034 160S
Zamjensko vreteno za XTRIC Tip 125M	363084 125M